

REDUKTOR BUTLOWY JEDNOSTOPNIOWY DO ARGONU I DWUTLENKU WĘGLA Z ROTAMETREM typ RBNa/Nd-2,5R

Nr kat. 212-9360

Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Reduktor butlowy typu RBNa/Nd-2,5R jest reduktorem jednostopniowym, bezdźwigniowym, który pozwala na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych bezpośrednio z butli do stałego ciśnienia wylotowego (roboczego), ustawionego przez producenta. Reduktor wyposażony jest na wylocie w rotametr przepływu gazu wyskalowany w dm^3/min w dwóch podziałkach pozwalający na pomiar wypływu gazów na wylocie reduktora. Reduktor ten posiada zawór wylotowy z końcówką do węża gumowego o średnicy wewnętrznej $\varnothing=4$ lub $\varnothing=6,3$ mm, który umożliwia ustawienie wymaganego przepływu gazu. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne (2,5 bar), zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory niskiego ciśnienia na zewnątrz. Maksymalne ciśnienia wlotowe reduktora oznaczone jest na manometrze czerwoną kreską.

ZASTOSOWANIE

Reduktor butlowy typu RBNa/Nd-2,5R stosowany jest przede wszystkim do prac spawalniczych np. przy spawaniu w osłonach gazów ochronnych: dwutlenku węgla i argonu.

DANE TECHNICZNE


Typ reduktora	Rodzaj gazu Gwint na wlocie	Znamionowe ciśnienie wlotowe bar (MPa)	Ciśnienie wylotowe bar (MPa)	Zakres przepustowości dm^3/min (m^3/h)	Gwint nakrętki na wylocie Końcówka węża (\varnothing) mm	Nr katalogowy
RBNa/Nd-2,5R	Argon/ Dwutlenek węgla W21,8x1/14"	200 (20)	2,5 \pm 0,5 (0,25 \pm 0,05)	5 \div 20 (0,3 \div 1,2)	G1/4 4/6,3	212-9360

Uwagi:

- Zakres temperatury gazu na wlocie do reduktora: $+5 \div +45^\circ\text{C}$.
- Przyjęto: 1 bar = 0,1 MPa.

ZNAKOWANIE

Typ: RBNa/Nd-2,5R

Znak handlowy producenta: 

Maksymalne ciśnienie wlotowe: 200 bar

Ciśnienie wylotowe: 2,5 bar

Przepustowość: 1,2 m^3/h

Symbol gazu: N

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu reduktora wchodzi:

- Reduktor 1 szt.
- Uszczelka zapasowa (pierścień) 2 szt.
- Opakowanie: pudełko tekturowe 1 szt.

INFORMACJE DODATKOWE

- Do każdego reduktora załączone są „Przepisy obsługi reduktorów butlowych jednostopniowych z rotametrem do gazów technicznych” wg nr PD 001-R:11.
- Wyrób objęty jest dożywnością gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
- Dożywnością gwarancja nie dotyczy tzw. części szybko zużywających się jak: pierścienie uszczelniające na króćcach wlotowych reduktorów.

